

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 800mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	940867 800
GTIN	4062406071080
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 50x20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Hyötykorkeus	645 mm
Syvyys G	20
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Korkeus	800 mm

Paino	68 kg
Leveys G	50
Leveys	1250 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940513 750/800