

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940887 800
GTIN	4062406071226
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 60x20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 26x14G (erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	71 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Hyötykorkeus	645 mm
ComfortClose	ei

Syvyys	500 mm
Korkeus	800 mm
Syvyys G	20
Leveys G	60
Leveys	1500 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa
onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 750/800 mm

940514 750/800

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden
etukorkeus 300 mm

940651 300