

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940885 750
GTIN	4062406071141
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 60x20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 26x14G (erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	60
Hyötykorkeus	595 mm
Korkeus	750 mm
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20

Paino	68 kg
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys	1500 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940514 750/800
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
	940651 200

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden
etukorkeus 200 mm

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden
etukorkeus 125 mm

940651 125

Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30

940590 30