

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 900mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940885 900    |
| GTIN         | 4062406071165 |
| Tuoteluokka  | 9GI           |

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 60×20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 26×14G (erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasaosalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Leveys G            | 60          |
| ComfortClose        | ei          |
| Paino               | 75 kg       |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| Korkeus             | 900 mm      |
| Syvyys              | 500 mm      |

|  |  |
|--|--|
| Syvyys G   | 20   |
| Kahvan sijainti  | ylhällä  |
| kaapin etuosat   | teräslevyliukuovi  |
| Leveys   | 1500 mm  |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä  |
| Hyötykorkeus   | 745 mm   |
| Malli  | omaa varustelua varten   |
| Materiaalin paksuus  | 0,9 mm   |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä                              | 1000   |
| Korkeudensäätö portaittain                                   | 25   |
| Nastasynterilukko  | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi  | Hyllytasokaappi  |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm  | 940651 75   |
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30                          | 940560 30   |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21                                    | 914227 GP21 |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm | 940651 200  |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm | 940651 150  |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm | 940651 125  |
| Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30                   | 940590 30   |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm | 940651 100  |

|   |            |
|---|------------|
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm                                | 940651 300 |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30   | 940550 30  |
| Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 900 mm | 940514 900 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30  | 940552 30  |