

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940905 1000
GTIN	4062406071318
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 80×20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 36×14G (erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Hyötykorkeus	845 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Paino	98 kg
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	2000 mm
Leveys G	80
Korkeus	1000 mm
ComfortClose	ei
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21