

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöövet, Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940907 800
GTIN	4062406071363
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 80×20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 36×14G (erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

ComfortClose	ei
Syvyys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Korkeus	800 mm
Leveys G	80
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi

Kahvan sijainti	ylhäällä
Paino	87 kg
Leveys	2000 mm
Hyötykorkeus	645 mm
Syvyys	500 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940515 750/800
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40