

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940907 900
GTIN	4062406071370
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 80x20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 36x14G (erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	745 mm
Leveys	2000 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm

Paino	92 kg
Korkeus	900 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Kahvan sijainti	ylhällä
Leveys G	80
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 900 mm	940515 900
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40