

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940907 750
GTIN	4062406071356
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 80×20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 36×14G (erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	500 mm
Leveys	2000 mm
ComfortClose	ei
Korkeus	750 mm
Paino	83 kg
Leveys G	80
Kahvan sijainti	ylhäällä

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Syvyys G	20
Hyötykorkeus	595 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940515 750/800
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40