

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940907 2000
GTIN	4062406071417
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 80x20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 36x14G (erikseen). Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	500 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Paino	155 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Hyötykorkeus	1845 mm
Korkeus	2000 mm
Syvyys G	20
Kahvan sijainti	keskellä
ComfortClose	ei
Leveys	2000 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Leveys G	80
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 2000 mm	940515 2000
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40