

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen yläkaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	941011 1000
GTIN	4062406071462
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 30x28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	700 mm
Lokeroalustojen määrä	1

Kahvan sijainti	alhaalla
Korkeus	1000 mm
Syvyys G	28
Hyötykorkeus	845 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	750 mm
ComfortClose	ei
Leveys G	30
Paino	70 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

## Tarvikkeet

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30	942550 30
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942570 75
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942570 300

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	942530 30
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942570 100
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942570 150
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942570 125
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942570 200
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11