

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen yläkaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	941013 1000
GTIN	4062406071479
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 30x28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
Syvyys	700 mm

Hyötykorkeus	845 mm
Leveys	750 mm
Kahvan sijainti	alhaalla
Leveys G	30
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	1
ComfortClose	ei
Syvyys G	28
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Paino	70 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30	942550 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942570 100

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	942530 30
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942570 125
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942570 75
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pari ovetta kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942570 300
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942570 200
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942570 150