

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen alakaappikaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 941023 1000   |
| GTIN         | 4062406071509 |
| Tuoteluokka  | 9GI           |

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

|   |  |
|---|--|
| Korkeus   | 1000 mm  |
| ComfortClose  | ei   |
| Lokeroalustojen määrä   | 1  |
| Kahvan sijainti   | ylhäällä   |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg   |
| Leveys  | 1000 mm  |
| Syvyys G  | 28   |
| Hyötykorkeus  | 845 mm   |
| Syvyys  | 700 mm   |
| Leveys G  | 40   |
| Paino   | 81 kg  |
| Materiaalin paksuus   | 0,9 mm   |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä   | 1000 kg  |
| Oven avautumiskulma   | 250 astetta  |
| Korkeudensäätö portaittain  | 25 mm  |
| Nastasynterilukko   | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa   | peruskaappi  |
| Tuotetyyppi   | Tilakaappi   |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Työntökahva Tyyppi 1   | 958490 1   |
| Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40   | 942550 40  |
| Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm | 942573 100 |
|  | 942573 75  |

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942573 150

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942573 125

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

942573 300

Pyörälusta, jälkiasennussarja Sopii rungon syvyyteen G 28

958480 28

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm

940501 900/1000

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40

942530 40

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm

942573 200

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F