

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen yläkaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	941031 1000
GTIN	4062406071523
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	845 mm

Kahvan sijainti	alhaalla
Leveys G	40
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	1
Leveys	1000 mm
Syvyys G	28
Syvyys	700 mm
Korkeus	1000 mm
Paino	81 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942573 200
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942573 75
Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40	942550 40

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942573 100
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	942530 40
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942573 300
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942573 125
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942573 150
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940511 1000/1250