

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen alakaappikaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	941021 2000
GTIN	4062406071493
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	28
Korkeus	2000 mm

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishylykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys G	40
Lokeroalustojen määrä	4
Syvyys	700 mm
Leveys	1000 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Paino	146 kg
Kahvan sijainti	keskellä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	942530 40
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942573 200
	942573 150

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40

942550 40

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 2000 mm

940501 2000

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm

942573 100

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 2000 mm

940511 2000

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942573 75

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942573 125

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

942573 300

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F

940559 F