

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen alakaappikaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	941023 2000
GTIN	4062406071516
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

Paino	146 kg
Korkeus	2000 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys G	40
Syvyys	700 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Leveys	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
ComfortClose	ei
Syvyys G	28
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

## Tarvikkeet

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

942573 300

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F

940559 F

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942573 75

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	942530 40
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942573 200
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942573 150
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942573 100
Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40	942550 40
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942573 125
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 2000 mm	940511 2000
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11