

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen yläkaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	941033 1000
GTIN	4062406071530
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	28
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg

Syvyys	700 mm
Paino	81 kg
Kahvan sijainti	alhaalla
Lokeroalustojen määrä	1
Leveys G	40
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	1000 mm
Leveys	1000 mm
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	845 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942573 125

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942573 150

942573 100

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

942573 300

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942573 75

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40

942530 40

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40

942550 40

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm

940501 900/1000

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm

942573 200