

**Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115000 1-6
GTIN	4045197024015
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Rullavalssattu, normaali nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava – sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	51
Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porausalue	1 - 6 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjäähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-6	115475 1-6