

Garant GRIDLINE

Pystykaappi, syvyys 28G, 2 itsekantavaa ulosvedettävää hyllykköä, Korkeus: 2000 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942002 2000
GTIN	4062406071677
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Pystykaappi 30/28G.

Pystykaapit on varustettu **itsekantavilla ulosvedettävillä hyllyköillä**, ja niissä on **turvalukitus**, joka estää muita ulosvedettäviä hyllyköitä tulemasta ulos yhden hyllykön ollessa ulkona.

Ulosvedettävien hyllyköiden runko-osissa on rei'itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Pystykaapit on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne **on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua**.

Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla.

Erikoistarvike:

Ulosvedettävät hyllyköt voidaan varustaa kaukalohyllyillä nro 942010, reikälevyillä nro 942015, työkalukannattimilla nro 970130.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Vertikaalisessa 330 mm:n vetoleveydessä voidaan 2 pidintä asentaa vierekkäin.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ulosvetoseinän kantavuus: 350 kg

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 750 mm
Syvyys: 700 mm
Leveys G: 30
Syvyys G: 28
Pystyvetolaatikoiden määrä: 330 mm

Tekninen kuvaus

Ulosvetoseinän hyötysyvyys	627 mm
Syvyys	700 mm
Ulosvetoseinän hyötyleveys	323 mm
Pystyvetolaatikoiden määrä	330 mm
Paino	252 kg
Leveys	750 mm
Ulosvetoseinän kantavuus	350 kg
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1680 mm
Korkeus	2000 mm
Leveys G	30
Syvyys G	28
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	700 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	37 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pystykaappi