

Garant GRIDLINE

Pystykaappi, syvyys 28G, 4 itsekantavaa ulosvedettävää hyllykköä, Korkeus: 1000 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942004 1000
GTIN	4062406071684
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Pystykaappi 30/28G.

Pystykaapit on varustettu **itsekantavilla ulosvedettävillä hyllyköillä**, ja niissä on **turvalukitus**, joka estää muita ulosvedettäviä hyllyköitä tulemasta ulos yhden hyllykön ollessa ulkona.

Ulosvedettävien hyllyköiden runko-osissa on rei'itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Pystykaapit on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne **on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua**.

Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla.

Erikoistarvike:

Ulosvedettävät hyllyköt voidaan varustaa kaukalohyllyillä nro 942010, reikälevyillä nro 942015, työkalukannattimilla nro 970130.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016,

jauhemaalattu.**Huomautus:**

Vertikaalisessa 330 mm:n vetoleveydessä voidaan 2 pidintä asentaa vierekkäin.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ulosvetoseinän kantavuus: 175 kg

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 750 mm
Syvyys: 700 mm
Leveys G: 30
Syvyys G: 28
Pystyvetolaatikoiden määrä: 160 mm

Tekninen kuvaus

Ulosvetoseinän hyötysyvyys	627 mm
Ulosvetoseinän hyötyleveys	153 mm
Paino	181 kg
Leveys	750 mm
Pystyvetolaatikoiden määrä	160 mm
Ulosvetoseinän kantavuus	175 kg
Syvyys	700 mm
Korkeus	1000 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	680 mm
Syvyys G	28
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	700 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	37 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pystykaappi