

Garant GRIDLINE

Raskaiden tavaroiden kaappi, ikkunallinen saranaovi, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942303 1000
GTIN	4062406071783
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 30x28G.

Vahvistetut sivuseinät hyllytasojen kiinnitykseen, **vahvistettu malli 200 kg:lle**, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Paino	76 kg

ComfortClose	ei
Lokeroalustojen määrä	2
Syvyys G	28
Korkeus	1000 mm
Leveys G	30
Hyötykorkeus	845 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys	750 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	200 kg
Materiaalin paksuus	1 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Raskaiden tavaroiden kaappi

Tarvikkeet

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva Tyyppi 1	958490 1
Pyöräalusta, jälkiasennussarja Sopii rungon syvyyteen G 28	958480 28
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
	940510 1000/1250

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa
onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

Raskaisen tavaroiden hylly kaapin/osaston leveydelle G 30

942610 30