

Garant GRIDLINE

**Raskaiden tavaroiden kaappi, teräslevysaranaovi, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942301 1000
GTIN	4062406071769
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 30x28G.

**Vahvistetut sivuseinät** hyllytasojen kiinnitykseen, **vahvistettu malli 200 kg:lle**, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Kahvan sijainti	ylhäällä
Paino	76 kg

Lokeroalustojen määrä	2
Korkeus	1000 mm
Leveys	750 mm
Leveys G	30
Hyötykorkeus	845 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	200 kg
Syvyys G	28
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Syvyys	700 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Raskaiden tavaroiden kaappi

## Tarvikkeet

Pyöräalusta, jälkiasennussarja Sopii rungon syvyyteen G 28	958480 28
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Työntökahva Tyyppi 1	958490 1
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000

Raskaisen tavaroiden hylly kaapin/osaston leveydelle G 30

942610 30