

Garant**INFO Point 24 tuuman näyttö, Tyyppi: M/DE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948005 M/DE
GTIN	4062406212384
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Moderni GARANT INFO Point -tietokonetyöpiste digitaalisten tietojen näyttöön ja käsittelyyn, tietojen koostamiseen ja lukemiseen liitetyllä viivakoodinlukijalla (ei sisälly toimitukseen). INFO Point -järjestelmässä on vankka teräspeltikotelo. Etupuolella on ergonomisella korkeudella käännettävä taso näppäimistöä ja hiirtä varten. Tason alle voidaan sijoittaa PC- tai Linux-järjestelmät lukittavan oven taakse. Taso ja ovi voidaan lukita DOM-nastasynterilukolla. Kaapin sisällä olevien laitteiden ilmanvaihto hoidetaan takapinnalla olevan reikälevyn avulla, jossa on □ 9 × 9 mm:n reiät, reikäväli 37 mm. Reikälevyyn voidaan lisäksi kiinnittää Easyfix-koukkuja ja -pitimiä.

Kiinteä 24 tuuman näyttö. Pyöräalustassa 4 pyörää (Ø 100 mm), kahdessa lukitusjarru.

Sijoitus:

Tietokonelokerotasojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Tietokonelokeron hyötysyvyys	190 mm
------------------------------	--------

Pohja-alan leveys	616 mm
Lokerikon syvyys	300 mm
Tietokonelokeron hyötykorkeus	740 mm
Lokerikon leveys	600 mm
Paino	65 kg
Korkeus	1570 mm
Lokerikon työkorkeus	1060 mm
Pohja-alan syvyys	550 mm
Tietokonelokeron hyötyleveys	540 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tason syvyys suljettuna	150 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	INFO Point