

**Garant****INFO Point omaa varustelua varten, Tyyppi: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948010 M
GTIN	4062406072452
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

Moderni GARANT INFO Point -tietokonetyöpiste digitaalisten tietojen näyttöön ja käsittelyyn, tietojen koostamiseen ja lukemiseen liitetyllä viivakoodinlukijalla (ei sisälly toimitukseen). INFO Point -järjestelmässä on vankka teräspeltikotelo. Etupuolella on ergonomisella korkeudella käännettävä taso näppäimistöä ja hiirtä varten. Tason alle voidaan sijoittaa PC- tai Linux-järjestelmät lukittavan oven taakse. Taso ja ovi voidaan lukita DOM-nastasynterilukolla. Kaapin sisällä olevien laitteiden ilmanvaihto hoidetaan takapinnalla olevan reikälevyn avulla, jossa on  9 x 9 mm:n reiät, reikäväli 37 mm. Reikälevyyn voidaan lisäksi kiinnittää Easyfix-koukkuja ja -pitimiä.

Ilman näyttöä, voidaan varustaa yksilöllisesti 24-tuumaisella näytöllä. Suurin mahdollinen näytön koko: leveys 525 mm, korkeus 315 mm, syvyys 90 mm. Pyöräalustassa 4 pyörää (Ø 100 mm), kahdessa lukitusjarru.

**Sijoitus:**

Tietokonelokerotasojen lukumäärä: 1

**Pintakäsittely:**

Runko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu.**

**Tekninen kuvaus**

Paino	65 kg
Tietokonelokeron hyötykorkeus	740 mm
Pohja-alan syvyys	550 mm
Tietokonelokeron hyötyleveys	540 mm
Lokerikon syvyys	300 mm
Pohja-alan leveys	616 mm
Korkeus	1570 mm
Tietokonelokeron hyötysyvyys	190 mm
Lokerikon leveys	600 mm
Lokerikon työkorkeus	1060 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tason syvyys suljettuna	150 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	INFO Point