

Garant**INFO Point omaa varustelua varten, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948010 S
GTIN	4062406072445
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Moderni GARANT INFO Point -tietokonetyöpiste digitaalisten tietojen näyttöön ja käsittelyyn, tietojen koostamiseen ja lukemiseen liitetyllä viivakoodinlukijalla (ei sisälly toimitukseen). INFO Point -järjestelmässä on vankka teräspeltikotelo. Etupuolella on ergonomisella korkeudella käännettävä taso näppäimistöä ja hiirtä varten. Tason alle voidaan sijoittaa PC- tai Linux-järjestelmät lukittavan oven taakse. Taso ja ovi voidaan lukita DOM-nastasynterilukolla. Kaapin sisällä olevien laitteiden ilmanvaihto hoidetaan takapinnalla olevan reikälevyn avulla, jossa on □ 9 × 9 mm:n reiät, reikäväli 37 mm. Reikälevyyn voidaan lisäksi kiinnittää Easyfix-koukkuja ja -pitimiä.

Ilman näyttöä, voidaan varustaa yksilöllisesti 24-tuumaisella näytöllä. Suurin mahdollinen näytön koko: leveys 525 mm, korkeus 315 mm, syvyys 90 mm.

Sijoitus:

Tietokonelokerotasojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Pohja-alan leveys	616 mm
Pohja-alan syvyys	550 mm
Tietokoneбокerоn hyötyleveys	540 mm
Paino	63 kg
Lokerikon työkorkeus	930 mm
Korkeus	1440 mm
Lokerikon syvyys	300 mm
Tietokoneбокerоn hyötysyvyys	190 mm
Lokerikon leveys	600 mm
Tietokoneбокerоn hyötykorkeus	740 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tason syvyys suljettuna	150 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	INFO Point