

Garant GRIDLINE

**Raskaiden tavaroiden kaappi, ikkunallinen saranaovi, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942323 2000
GTIN	4062406072513
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x28G.

**Vahvistetut sivuseinät** hyllytasojen kiinnitykseen, **vahvistettu malli 200 kg:lle**, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	700 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä

Syvyys G	28
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	200 kg
Hyötykorkeus	1845 mm
Korkeus	2000 mm
Leveys	1000 mm
Paino	153 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	40
Lokeroalustojen määrä	5
ComfortClose	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Raskaiden tavaroiden kaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Raskaisen tavaroiden hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	942610 40
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 2000 mm	940511 2000
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000