

Garant GRIDLINE

## Raskaiden tavaroiden alakaappi parempaan kantokykyyn



### Tilaustiedot

Tilausnumero	942367 2000
GTIN	4062406072599
Tuoteluokka	9GI

### Kuvaus

**Malli:**

**Vahvistetut sivuseinät** hyllytasojen kiinnitykseen, **vahvistettu malli 200 kg:lle**, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasynterilukolla. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

Varusteltu kaappi, 80x28G.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

### Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	ylhäällä

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	200 kg
Korkeus	2000 mm
Syvyys G	28
Hyötykorkeus	1845 mm
Syvyys	700 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	2000 mm
Paino	312 kg
Lokeroalustojen määrä	10
Leveys G	80
Materiaalin paksuus	1 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Raskaiden tavaroiden kaappi

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/942367-2000>