

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi ikkunallinen saranaovi,
Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942703 1000
GTIN	4062406072629
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×28G. Sopivat vetolaatikat: 26×24G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Leveys	750 mm

Hyötykorkeus	845 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
ComfortClose	ei
Syvyys G	28
Paino	62 kg
Syvyys	700 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys G	30
Korkeus	1000 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	942530 30
Laatikko saranoille varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942570 200
Työntökahva Tyyppi 1	958490 1
	942570 300

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30

942550 30

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm

940501 900/1000

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm

942570 100

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942570 125

Pyöräalusta, jälkiasennussarja Sopii rungon syvyyteen G 28

958480 28

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942570 150

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942570 75

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940510 1000/1250