

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi ikkunallinen saranaovi,  
Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942703 2000
GTIN	4062406072636
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×28G. Sopivat vetolaatikot: 26×24G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

**Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	2000 mm
Leveys G	30

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Leveys	750 mm
Syvyys	700 mm
Syvyys G	28
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Paino	107 kg
Hyötykorkeus	1845 mm
Kahvan sijainti	keskellä
ComfortClose	ei
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

## Tarvikkeet

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm

942570 200

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 2000 mm

940501 2000

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942570 125

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942570 300
Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30	942550 30
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	942530 30
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 2000 mm	940510 2000
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942570 75
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942570 150
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942570 100