

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi teräslevysaranaovi, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942701 1000
GTIN	4062406072605
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×28G. Sopivat vetolaatikat: 26×24G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

**Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	750 mm
--------	--------

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Syvyys	700 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Leveys G	30
ComfortClose	ei
Paino	62 kg
Syvyys G	28
Korkeus	1000 mm
Hyötykorkeus	845 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942570 200

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	942530 30
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942570 100
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942570 75
Pyöräalusta, jälkiasennussarja Sopii rungon syvyyteen G 28	958480 28
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942570 300
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942570 150
Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30	942550 30
Työntökahva Tyyppi 1	958490 1
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942570 125