

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi ikkunallinen saranaovi,
Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942723 1000
GTIN	4062406072667
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40×28G. Sopivat vetolaatikat: 36×24G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Leveys	1000 mm

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Kahvan sijainti	ylhällä
ComfortClose	ei
Leveys G	40
Paino	70 kg
Korkeus	1000 mm
Hyötykorkeus	845 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Syvyys G	28
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Pyöräalusta, jälkiasennussarja Sopii rungon syvyyteen G 28	958480 28
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942573 125

Työntökahva Tyyppi 1	958490 1
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	942530 40
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942573 200
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942573 100
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942573 75
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942573 150
Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942573 300
Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40	942550 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940511 1000/1250