

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi teräslevysaranaovi, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942721 1000
GTIN	4062406072643
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40×28G. Sopivat vetolaatikat: 36×24G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kahvan sijainti	ylhäällä
Syvyys	700 mm

Leveys	1000 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Leveys G	40
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	70 kg
Hyötykorkeus	845 mm
Korkeus	1000 mm
Syvyys G	28
ComfortClose	ei
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm

942573 100

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942573 125

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40

942550 40

942573 75

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

942573 300

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40

942530 40

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942573 150

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm

940501 900/1000

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Pyöräalusta, jälkiasennussarja Sopii rungon syvyyteen G 28

958480 28

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Työntökahva Tyyppi 1

958490 1

Laatikko saranaoville varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm

942573 200