


Garant GRIDLINE

Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi ikkunallinen liukuovi, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 942747 1000 |
| GTIN | 4062406072704 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 60x28G. Sopivat vetolaatikat: 26x20G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-------------|
| Leveys G | 60 |
| ComfortClose | ei |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| Hyötykorkeus | 863 mm |

| | |
|--|--|
| Kahvan sijainti | ylhäällä |
| Korkeus | 1000 mm |
| Syvyys | 700 mm |
| Paino | 119 kg |
| kaapin etuosat | ikkunallinen liukuovi |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Leveys | 1500 mm |
| Syvyys G | 28 |
| Malli | omaa varustelua varten |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1600 |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Tilakaappi |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21 | 914227 GP21 |
| Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm | 942580 75 |
| Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm | 942580 300 |
| Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm | 942580 200 |
| | 942580 100 |

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942580 150

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942580 125

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30

942530 30

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30

942550 30