

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi ikkunallinen liukuovi, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942767 2000
GTIN	4062406072759
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 80×28G. Sopivat vetolaatikat: 36×20G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

**Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Kahvan sijainti	keskellä
-----------------	----------

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	28
Syvyys	700 mm
Korkeus	2000 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Leveys G	80
Hyötykorkeus	1863 mm
Paino	225 kg
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Leveys	2000 mm
ComfortClose	ei
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

## Tarvikkeet

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40	942550 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 2000 mm	940515 2000
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942583 150

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G  
40

---

942530 40