

Garant GRIDLINE

Raskaiden tavaroiden kaappi, ikkunallinen liukuovi, Korkeus: 1000 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942867 1000
GTIN	4062406072902
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 80x28G. Sopivat vetolaatikot: 36x20G (tilaa erikseen).

Vahvistetut sivuseinät hyllytasojen kiinnitykseen, **vahvistettu malli 200 kg:lle**, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 2000 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 80

Syvyys G: 28

Hyötykorkeus: 845 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
Syvyys G	28

Leveys G	80
Hyötykorkeus	845 mm
Leveys	2000 mm
Paino	138 kg
Syvyys	700 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Raskaiden tavaroiden kaappi, tyhjä

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on liukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Raskaisen tavaroiden hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	942610 40
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21