

Garant GRIDLINE

Raskaiden tavaroiden kaappi, ikkunallinen liukuovi, Korkeus: 2000 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942867 2000
GTIN	4062406072919
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 80x28G. Sopivat vetolaatikat: 36x20G (tilaa erikseen).

Vahvistetut sivuseinät hyllytasojen kiinnitykseen, **vahvistettu malli 200 kg:lle**, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 2000 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 80

Syvyys G: 28

Hyötykorkeus: 1845 mm

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Paino	225 kg
Leveys	2000 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Syvyys G	28
Leveys G	80
Korkeus	2000 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Raskaiden tavaroiden kaappi, tyhjä

Tarvikkeet

Raskaisen tavaroiden hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	942610 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on liukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 2000 mm	940515 2000
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21