

Garant**Vaatekaappi, kääntösälpälokot, Osastojen lukumäärä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949012 3
GTIN	4062406073060
Tuoteluokka	91G

Kuvaus**Malli:**

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhkekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle. Kääntösälpälukitus, lukitus kaappikokoon 4 astiriippulukkolla (lukko ei sisälly toimitukseen). Sisävarusteena kussakin 1 hylly (kantavuus 40 kg). Vaatetanko, 3 koukku osastoa kohti.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1850 mm
---------	---------

Standardi	DIN 4547
Nimikilpi	kyllä
riippulukolle	kyllä
Jalustan rakenne	Alumiinijalat
Vaateosastojen lukumäärä	1
Tuuletusraot takaseinässä	kyllä
Tuuletusraot ovessa	ei
Hattuhyllyn hyötykorkeus	370 mm
Viisto katto	ei
Osaston hyötysyvyys	472 mm
soveltuu umpikypärälle	kyllä
Leveys	1200 mm
Syvyys	520 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1188 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä
Lukon malli	Kääntösälpalukitus
Paino	102 kg
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Osaston hyötyleveys	342 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Osastojen lukumäärä	3
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Sokkelilevy edessä Tyyppi 1200	958737 1200
Tarkkuussylinterilukkolukkosylinteri, yksittäislukittava Kotelon Ø 45 mm	085814 45
Tarkkuussylinterilukkoilman lukkosylinteriä Kotelon Ø 45 mm	085816 45
Tarkkuussylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Kääntösälpälukitus Tyyppi R	914190 R
Sokkelilevy sivuille Tyyppi 520	958738 520
Tarkkuussylinterilukkolukkosylinteri, sarjalukittava Kotelon Ø 45 mm	085812 45