

Garant**Vaatekaappi, kääntösälpälokot, Osastojen lukumäärä: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949015 4
GTIN	4062406073091
Tuoteluokka	91G

Kuvaus**Malli:**

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhkekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle. Kääntösälpälukitus, lukitus kaappikokoon 4 astiriippulukkolla (lukko ei sisälly toimitukseen). Vaatetanko, 3 koukkuja osastoa kohti.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä

Standardi	DIN 4547
Jalustan rakenne	Alumiinijalat
Paino	68 kg
soveltuu umpikypärälle	kyllä
Osastojen lukumäärä	4
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Viisto katto	ei
Tuuletusraot ovesa	ei
Nimikilpi	kyllä
Osaston hyötysyvyys	472 mm
Syvyys	520 mm
Leveys	800 mm
Vaaketankojen lukumäärä	1
Osaston hyötykorkeus	780 mm
Tuuletusraot takaseinässä	kyllä
Osaston hyötyleveys	342 mm
Korkeus	1850 mm
riippulukolle	kyllä
Lukon malli	Kääntösalpalukitus
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Tarkkuussyylinterilukkolukkosylinteri, yksittäislukittava
Kotelon Ø 45 mm

085814 45

Tarkkuussyylinterilukkolukkosylinteri, sarjalukittava Kotelon Ø 45 mm	085812 45
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Sokkelilevy sivuille Tyyppi 520	958738 520
Sokkelilevy edessä Tyyppi 800	958737 800
Tarkkuussyylinterilukko ilman lukkosylinteriä Kotelon Ø 45 mm	085816 45
Kääntösälpälukitus Tyyppi R	914190 R