

Garant**Vaatekaappi, kääntösälpälokot, Osastojen lukumäärä: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949015 6
GTIN	4062406073107
Tuoteluokka	91G

Kuvaus**Malli:**

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle. Kääntösälpälukitus, lukitus kaappikokoon 4 astiriippulukkolla (lukko ei sisälly toimitukseen). Vaatetanko, 3 koukku osastoa kohti.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Nimikilpi	kyllä
Paino	102 kg

Standardi	DIN 4547
Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä
Osastojen lukumäärä	6
Jalustan rakenne	Alumiinijalat
Osaston hyötyleveys	342 mm
Syvyys	520 mm
Lukon malli	Kääntösälpälukitus
Tuuletusraot ovesa	ei
Korkeus	1850 mm
Leveys	1200 mm
Osaston hyötykorkeus	780 mm
riippulukolle	kyllä
soveltuu umpikypärälle	kyllä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Vaaketankojen lukumäärä	1
Osaston hyötysyvyys	472 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Viisto katto	ei
Tuuletusraot takaseinässä	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Tarkkuussyylinterilukkolukkosylinteri, sarjalukittava Kotelon
Ø 45 mm

085812 45

Kääntösälpälukitus Tyyppi R	914190 R
Tarkkuussyylinterilukkoilman lukkosylinteriä Kotelon Ø 45 mm	085816 45
Tarkkuussyylinterilukkolukkosylinteri, yksittäislukittava Kotelon Ø 45 mm	085814 45
Sokkelilevy sivuille Tyyppi 520	958738 520
Sokkelilevy edessä Tyyppi 1200	958737 1200
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40