


Garant**Vaatekaappi, kääntösälpälokot, Osastojen lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949018 8
GTIN	4062406073138
Tuoteluokka	91G

Kuvaus**Malli:**

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle.

Kääntösälpälokitus, lukitus kaappikokoon 4 astiriippulukkolla (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 4547
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm

Jalustan rakenne	Alumiinijalat
Korkeus	1850 mm
Osaston hyötyleveys	342 mm
Leveys	800 mm
Tuuletusraot takaseinässä	kyllä
Lukon malli	Kääntösälpälukitus
Nimikilpi	kyllä
Osaston hyötysyvyys	472 mm
Osaston hyötykorkeus	370 mm
Syvyys	520 mm
Viisto katto	ei
Osastojen lukumäärä	8
Paino	76 kg
riippulukolle	kyllä
Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Lokerokaappi

Tarvikkeet

Kääntösälpälukitus Tyyppi R	914190 R
Tarkkuussyliinterilukkolukkosyliinteri, yksittäislukittava Kotelon Ø 45 mm	085814 45
Tarkkuussyliinterilukkolukkosyliinteri, sarjalukittava Kotelon Ø 45 mm	085812 45
	085875 40

Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava
Kotelon Ø 40 mm

Sokkelilevy edessä Tyyppe 800

958737 800

Tarkkuussyylinterilukko ilman lukkosylinteriä Kotelon Ø 45
mm

085816 45

Sokkelilevy sivuille Tyyppe 520

958738 520