

Garant**Vaatekaappi, kääntösälpälokot, Osastojen lukumäärä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949018 12
GTIN	4062406073145
Tuoteluokka	91G

Kuvaus**Malli:**

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhkekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle.

Kääntösälpälokitus, lukitus kaappikokoon 4 astiriippulukkolla (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	114 kg
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm

Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä
Osaston hyötysyvyys	472 mm
Tuuletusraot takaseinässä	kyllä
Osaston hyötyleveys	342 mm
Korkeus	1850 mm
riippulukolle	kyllä
Lukon malli	Kääntösälpälukitus
Osastojen lukumäärä	12
Syvyys	520 mm
Jalustan rakenne	Alumiinijalat
Osaston hyötykorkeus	370 mm
Leveys	1200 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Nimikilpi	kyllä
Standardi	DIN 4547
Viisto katto	ei
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Lokerokaappi

Tarvikkeet

Tarkkuussyylinterilukkolukkosylinteri, sarjalukittava Kotelon Ø 45 mm	085812 45
Sokkelilevy edessä Tyyppi 1200	958737 1200
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
	085814 45

Tarkkuussynterilukkolukkosylinteri, yksittäislukittava
Kotelon Ø 45 mm

Kääntösälpälukitus Tyyppi R

914190 R

Sokkelilevy sivuille Tyyppi 520

958738 520

Tarkkuussynterilukkoilman lukkosylinteriä Kotelon Ø 45
mm

085816 45