

**Garant****Vaatekaappi, kääntösälpälokot, Osastojen lukumäärä: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949051 2
GTIN	4062406073176
Tuoteluokka	91G

**Kuvaus****Malli:**

Ovissa vaimennetut vastinkappaleet. Rungossa on **viisto kattolevy**, muoviset suojarahat pohjassa sekä **irrotettava jalustan peitelevy** kaapin etupuolella. Lokeroalusta, osastoissa 2 vaatekoukkua. Erityinen rakenne mahdollistaa kypärien säilyttämisen, vaikka osaston leveys on vain 300 mm (suojaosastoja haettu).

Kääntösälpälokot: riippulokot kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

**Standardi:****DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

- **Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina.**
- **Kääntösälpälokot riippulokot, katso luettelon nide 2 Käsi- ja mittatyökalut nro 085822–085890, sekä DOM-riippulokko nro 085812; 085814. Nro 085816 koko 45.**
- **Sopii lukitusjärjestelmiin.**

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus takana	2000 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	420 - 480 mm
riippulukolle	kyllä
Hattuhyllyn hyötysyvyys	250 mm
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1240 mm
Vaateosaston hyötyleveys	240 mm
Hyllytasohn syvyys	250 mm
Hattuhyllyn (umpikypärä) hyötyleveys	240 - 280 mm
Viisto katto	kyllä
Paino	49,8 kg
Tuuletusraot takaseinässä	ei
Nimikilpi	kyllä
Lukon malli	Kääntösalpalukitus
Korkeus edessä	1850 mm
Leveys	600 mm
Hyllytason leveys	295 mm
Standardi	DIN 4547
Vaateosaston hyötysyvyys	475 mm
Jalustan rakenne	Sokkeli etulevyllä
Tuuletusraot ovesa	ei
Irrotettava jalustan peitelevy	kyllä
Osastojen lukumäärä	2
Vaateosastojen lukumäärä	1
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä
Syvyys	500 mm
Kiinteiden kavennettujen hyllytasojen lukumäärä	1
soveltuu umpikypärälle	kyllä

Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

## Tarvikkeet

Kääntösälpälukitus Tyyppi R	914190 R
Tarkkuussynterilukkolukkosylinteri, sarjalukittava Kotelon Ø 45 mm	085812 45
Tarkkuussynterilukkoilman lukkosylinteriä Kotelon Ø 45 mm	085816 45
Tarkkuussynterilukkolukkosylinteri, yksittäislukittava Kotelon Ø 45 mm	085814 45
Tarkkuussynterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40