

**Garant****Vaatekaappi, kääntösälpälokot, Osastojen lukumäärä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949051 3
GTIN	4062406073183
Tuoteluokka	91G

**Kuvaus****Malli:**

Ovissa vaimennetut vastinkappaleet. Rungossa on **viisto kattolevy**, muoviset suojapalat pohjassa sekä **irrotettava jalustan peitelevy** kaapin etupuolella. Lokeroalusta, osastoissa 2 vaatekoukkuja. Erityinen rakenne mahdollistaa kypärien säilyttämisen, vaikka osaston leveys on vain 300 mm (suojaoikeuksia haettu).

Kääntösälpälokitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

**Standardi:****DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

- **Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina.**
- **Kääntösälpälukon riippulukot, katso luettelon nide 2 Käsi- ja mittatyökalut nro 085822–085890, sekä DOM-riippulukko nro 085812; 085814. Nro 085816 koko 45.**
- **Sopii lukitusjärjestelmiin.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1240 mm
Hattuhyllyn (umpikypärä) hyötyleveys	240 - 280 mm
Irrotettava jalustan peitelevy	kyllä
Korkeus edessä	1850 mm
Kiinteiden kavennettujen hyllytasojen lukumäärä	1
Lukon malli	Kääntösälpälukitus
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Tuuletusraot takaseinässä	ei
Vaateosaston hyötyleveys	240 mm
Syvyys	500 mm
Osastojen lukumäärä	3
Tuuletusraot ovesa	ei
Leveys	900 mm
Jalustan rakenne	Sokkeli etulevyllä
Korkeus takana	2000 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	420 - 480 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä
Hyllytason leveys	295 mm
Hattuhyllyn hyötisyvyys	250 mm
Standardi	DIN 4547
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
soveltuu umpikypärälle	kyllä
Vaateosaston hyötisyvyys	475 mm
Nimikilpi	kyllä
Paino	69,3 kg
Hyllytasohn syvyys	250 mm
Vaaketankojen lukumäärä	1
Viisto katto	kyllä
riippulukolle	kyllä

Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

## Tarvikkeet

Tarkkuussyylinterilukkoilman lukkosylinteriä Kotelon Ø 45 mm	085816 45
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankaysittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Tarkkuussyylinterilukkolukkosylinteri, sarjalukittava Kotelon Ø 45 mm	085812 45
Tarkkuussyylinterilukkolukkosylinteri, yksittäislukittava Kotelon Ø 45 mm	085814 45
Kääntösälpälukitus Tyyppi R	914190 R