

Garant**Konekierretappi Muoto C DIN 371/376, TiN, M: M24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131250 M24
GTIN	4045197704870
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****TiN-pinnoite:**

- Parannettu kulumisenkestävyys.
- Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.
- Mahdollistaa suuremman lastuamisnopeuden.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Vuoleva etuleikkuu.

(Muoto C) 2–3 kierteen etuviiste – **ilman vuolevaa etuleikkuuta**. Voidaan käyttää myös pohjareikään. **ISO 2 6H**

HSS-E**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	3 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	24 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	21 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	18 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	72 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M24
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		