

Garant**Hyllykaappi umpilevypariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944003 1000
GTIN	4062406073381
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu hyllykaappi, 30x11G.

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.

Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, lukitus.

Sijoitus:

Varastolaatikoiden lukumäärä: 12 x nro 963321 koko SB6; 12 x nro 963321 koko SB5; 12 x nro 963321 koko SB4

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja avosäilytyslokerot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Yksittäiset poimintalaatikot, katso nro 963321.**
- **Yksittäiset hyllytasot, katso nro 944061, 944065.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	845 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Paino	47 kg
Leveys	750 mm
Korkeus	1000 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Lokeroalustojen määrä	4
Syvyys	275 mm
Syvyys G	11
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Porrastettu hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11G kaapin leveydelle G 30	944065 30
Hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11 G kaapin leveydelle G 30	944061 30