


Garant**Hyllykaappi ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944005 1000
GTIN	4062406073398
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.

Varusteltu hyllykaappi, 30x11G.

Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, lukitus.

Sijoitus:

Varastolaatikoiden lukumäärä: 12 x nro 963321 koko SB6; 12 x nro 963321 koko SB5; 12 x nro 963321 koko SB4

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja avosäilytyslokerot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

· **Yksittäiset poimintalaatikot, katso nro 963321.**

· **Yksittäiset hyllytasot, katso nro 944061, 944065.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Korkeus	1000 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Leveys	750 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Paino	47 kg
Syvyys	275 mm
Hyötykorkeus	845 mm
Syvyys G	11
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

Tarvikkeet

Porrastettu hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11G kaapin leveydelle G 30	944065 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11 G kaapin leveydelle G 30	944061 30