

Garant**Varastokaappi ikkunalliset pariovet, Läpinäkyvien lokeroiden lukumäärä: 69****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944113 69
GTIN	4062406073466
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu varastokaappi, 30x11G.

Läpinäkyvät lokerot ABS-muovia, pölyttömään varastointiin. Tuote otetaan läpinäkyvästä laatikosta laatikkoa kallistamalla. Asennustöitä varten laatikot voi irrottaa ja pinota päällekkäin. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-työntökahva, lukitus **nastasyliinterilukolla**.

Sijoitus:

Läpinäkyvien lokeroiden lukumäärä (L x S x K): 27 kpl 50x42x46 mm; 12 kpl 80x63x70 mm; 10 kpl 100x97x109 mm; 20 kpl 128x128x133 mm

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja läpinäkyvät lokerot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	275 mm
Korkeus	2000 mm
Leveys	750 mm
Paino	72 kg
Syvyys G	11
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasylinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Varastokaappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/944113-69>