

Garant**Varastokaappi ikkunalliset pariovet, Läpinäkyvien lokeroiden lukumäärä: 97****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944113 97
GTIN	4062406073473
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu varastokaappi, 30×11G.

Läpinäkyvät lokerot ABS-muovia, pölyttömään varastointiin. Tuote otetaan läpinäkyvästä laatikosta laatikkoa kallistamalla. Asennustöitä varten laatikot voi irrottaa ja pinota päällekkäin. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on **tappihaittasylinterilukko**.

Sijoitus:

Läpinäkyvien lokeroiden lukumäärä (L x S x K): 36 kpl 50×42×46 mm; 36 kpl 80×63×70 mm; 25 kpl 100×97×108 mm

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja läpinäkyvät lokerot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	70,5 kg
Korkeus	2000 mm
Leveys	750 mm
Syvyys	275 mm
Syvyys G	11
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Varastokaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------