

**Garant****Varastokaappi ikkunalliset pariovet, Läpinäkyvien lokeroiden lukumäärä: 45****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944113 45
GTIN	4062406073459
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu varastokaappi, 30x11G.

**Läpinäkyvät lokerot ABS-muovia**, pölyttömään varastointiin. Tuote otetaan läpinäkyvästä laatikosta laatikkoa kallistamalla. Asennustöitä varten laatikot voi irrottaa ja pinota päällekkäin. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on **tappihaittasylinterilukko**.

**Sijoitus:**

Läpinäkyvien lokeroiden lukumäärä (L x S x K): 12 kpl 80x63x70 mm; 15 kpl 100x97x108 mm; 12 kpl 128x128x133 mm; 6 kpl 175x140x160 mm

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja läpinäkyvät lokerot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	275 mm
Paino	72,5 kg
Korkeus	2000 mm
Leveys	750 mm
Leveys G	30
Syvyys G	11
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Varastokaappi

---

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------