


Garant GRIDLINE

Järjestelmähyllykaappi, täyspeltiset pariovet varusteltu avosäilytyslokeroilla, Korkeus: 2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	944221 2000
GTIN	4062406073503
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

Malli:

Varusteltu hyllykaappi, 40×20G. n välein. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla. Täyspeltiset pariovet, joissa ripustuslevyt avosäilytyslokeroiden sekä Easyfix-koukkujen ja pitimien kiinnitykseen. Mukana hyllytasot ja avosäilytyslokerot.

6 hyllyä, **kantavuus 65 kg.**

3 hyllyä, kantavuus **100 kg.**

Sijoitus:

Varastolaatikoiden lukumäärä: 36 × nro 963321 koko SB6; 51 × nro 963321 koko SB5; 18 × nro 963321 koko SB4; 16 × nro 963321 koko SB3Z

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja avosäilytyslokerot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kantavuus ovea kohti: 8 kg.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	1845 mm
Paino	151 kg
Korkeus	2000 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Lokeroalustojen määrä	9
Syvyys	500 mm
Leveys	1000 mm
Syvyys G	20
Leveys G	40
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11