

 GRIDLINE**GridLine-järjestelmälaukkukaappi, Korkeus mm / Hyllytasojen määrä: 2000/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Kaappi, joka suojaa luvattomalta pääsylvä ja jossa säilytetään järjestelmälaukkua nro 693330. Hyllytasot, ohjauskiskot ja vastelista takana. Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut pariovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on haittatappilukko.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut.**

Huomautus:

Toimitus ilman järjestelmälaukkua.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Szokrényház belső teherbírása: 1000 kg

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100 kg

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 500 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 20
 Syvyys G: 20
 Hyötykorkeus: 1845 mm

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Leveys	500 mm
Paino	81 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys G	20
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Lokeroalustojen määrä	6
Korkeus	2000 mm
Syvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tarvikkeet

Lisähylly järjestelmälaukkukaappiin Kaapin leveys G 20 mm

944249 20